


Flexarm med kontakt



Flexarm på Superclamp, indvändig kabel monterad i 90°

Flexarm med kindkontakt är avsedd för användare med ALS, CP och ryggmärgsskador.

Kindkontakten är lämplig som huvud- eller handmanövrerad strömbrytare och kan aktiveras i alla riktningar med en svag knapptryckning under 50 gr.


Superclamp och klämma tillåter fastspänning på rör, bordskanter och plattor. Golvstativ möjliggör placering vid sängen vid behov.

Kindkontakt med intern kabel ger skydd mot brott och fel.

Tangenttryck: under 50 g




Monterade bordtennisbollskontakt.



Kabel leds inuti flexibel arm.

Flexarm med kontakt



Flexarm med kontakt på klämma, lös kabel, kontakter monterade i 0°



Flexarm kontakt med golvstativ med kabel, kontakter monterade i 0°

		Flexarm 500mm	Flexarm 600mm
Hållare	Kontakt vinkel	Artikel nr.:	Artikel nr.:
Flexarm på Superclamp invändig kabel	0 °	200 21 62 50	200 21 62 60
	70 °	200 21 62 57	200 21 62 67
Flexarm på klämma lös kabel	0 °	200 21 61 50	200 21 61 60
	70 °	200 21 61 57	200 21 61 67
Flexarm på golvstativ	0 °	-	200 21 66 60